

Karakteristikler



- Ça?da? mimari tasar?ml? dekoratif enerji tasarruflu hava pompas?: Maliyetler ve CO2 emisyonunda 70%'e yak?n azalma.(?s?tma modu)
- Minimalist ve ??k dizayn? her ortama uyum sa?lar ve sonsuz özelle?tirme seçene?i sunar.
- Paneller mü?teri iste?ine göre logolar, ???kland?rma, tabela, güvenlik ve bilgi levhalar?, çizimler, foto?raflar, saatler içerebilir.
- Önü anodize edilmi? alüminyum paneller. ?ste?e göre f?rçalanm?? veya ayna cila? paslanmaz çelikten üretilir. Çinko kaplama çelik, düz veya dokulu deri kaplama, ah?ap gibi materyallerden de yap?labilir.
- Merkezi yap? standart olarak çinko kaplama çelikten yap?lr ve siyah forge ile cilalan?r.Di?er renkler iste?e tabiidir.
- Anodize edilmi? alüminyum priz pervaneleri, kanat ?eklinde, iki yönde de ayarlanabilir.
- Dük ses seviyeli ve d??tan rotor motorlar?yla hareket eden çift giri?li santrüfj motorlar?. 5-h?z seviyeli.EC modelleri dük tüketimli verimli fanlar içerir.
- Sadece kurulu s?caklk sensörlü direkt ekspansiyon bobini içerir.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
HITACHI Inverter aç?k hava ?s? pompas? ünitesine(R410A/R32) ba?lanmaya haz?rd?r. Genle?me valfli hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? HITACHI DX Interface KIT gerektirir.
- DX VRF:
HITACHI VRF aç?k hava ?s? pompas? ünitesine(R410A) ba?lanmaya haz?rd?r. Genle?me valfli hava perdesi ve programlanabilir kontrol için adapte edilmi? HITACHI VRF Interface KIT gerektirir.

Ki?iselle?tirme

50Hz

Is? pompas? - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

Is? pompas? - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

60Hz


Is? pompas? - DX 1:1

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	

Is? pompas? - VRF

Model	(m ³ /h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	

Boyutlar



	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515